

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95FON5L

CARATTERISTICHE

Modello	PP95FON5L
Tipo	Polipropilene pieghettato
Altezza	23" - 40"

Micron	1 / 5 / 10 / 20 / 50
Efficienza	95%

Sanitizzazione a caldo	No
------------------------	----

APPLICAZIONI

Acqua
Acqua mare

ALTRE APPLICAZIONI CON APPROVAZIONE SCRITTA DEL PRODUTTORE

Elettronico/Nucleare
Biotecnologia/Chimica fine
Alimentare/Bevande
Pitture vernici/Rivestimenti/Resine
Industria generale
Chimica di base/Petrochimica
Galvanico
Farmaceutico/Cosmetico

MATERIALE

Materiale filtrante	Polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Supporto esterno	Nessuno

PRESSIONE

Max pressione d'esercizio	6 bar
Max differenza di pressione suggerita	1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio	80°C
-----------------------------	------

Codice	Descrizione	Altezza	Micron	Flow l/h ¹	Superficie filtrante	Quantità scatola	-
PP95FON5L2301	PP95FON5L 23-01	23"	1	10.000	1,80 m ²	1	
PP95FON5L2305	PP95FON5L 23-05	23"	5	15.000	1,80 m ²	1	
PP95FON5L2310	PP95FON5L 23-10	23"	10	15.000	1,80 m ²	1	
PP95FON5L2320	PP95FON5L 23-20	23"	20	15.000	1,80 m ²	1	
PP95FON5L2350	PP95FON5L 23-50	23"	50	15.000	1,80 m ²	1	
PP95FON5L4001	PP95FON5L 40-01	40"	1	20.000	3,00 m ²	1	
PP95FON5L4005	PP95FON5L 40-05	40"	5	30.000	3,00 m ²	1	
PP95FON5L4010	PP95FON5L 40-10	40"	10	30.000	3,00 m ²	1	
PP95FON5L4020	PP95FON5L 40-20	40"	20	30.000	3,00 m ²	1	
PP95FON5L4050	PP95FON5L 40-50	40"	50	30.000	3,00 m ²	1	



Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95FON5L

TABELLA ATTACCHI CARTUCCE

Attacchi	FON
CODICE	FON



TABELLA CODICI CARTUCCE

Modello	Altezza		Micron		Attacco	Guarnizioni	
PP95FON5L	23"	23	1	01	FON	FON	
	40"	40	5	05			
			10	10			
			20	20			
			50	50			


Cartucce pieghettate

CARTUCCIA IN POLIPROPILENE PIEGHETTATO

PP95FON5L

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione



Il grafico si riferisce alle cartucce di altezza pari a 23". Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la portata per le cartucce di altezza superiore.

Portata

Reafil srl

Sede legale: Via Caronda 446,
95128 Catania CT - Italy
P.IVA / C.F. 05339800871

Contatti commerciali

Office tel. / Fax (+39) 095 780 71 57
Mobile tel.
e-mail info@reafil.com

Dati aziendali

N.Rea: CT-359497
Cap. Soc. €10.000,00 i.v.
PEC. reafil@legalmail.it

Online Store
reafil.com

